



用于 PLT/C 的 EB- Certalume 电子镇流器

EB-C 126 PL-T/C 220-240V 50/60Hz

PL-T/PL-C 紧凑型荧光灯专用的高频电子镇流器，外型小巧，质轻，是 220-240V 电源电压条件下的理想选择。经济实惠、可靠耐用的 4 针 PL-T 和 PL-C 荧光灯高频电子镇流器，是电磁 (EM) 镇流器的理想替代产品。此镇流器主要针对室内应用而设计。对于室外应用，至少应该为 I 类灯具且充分做到防水防尘。灯具应避免发生亮度激增的情况，或者在此类典型安装和应用中，应该采取任何其他必要的电气保护措施。


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) (标称) 20	
布线	
连接器类型输入端子	250 手动连接器 [适用于手动连线和简易释放按钮]
颜色输入端	橙色
颜色输出端	灰色
连接器类型输出端子	250 手动连接器 [适用于手动连线和简易释放按钮]
温度	
外壳温度使用寿命 (标称)	65 °C
最大外壳温度 (最大)	65 °C
机械和外壳	
外壳	- [Not Specified]

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
能效指数	A2
批准标志	CCC CB 证书
产品数据	
订单产品名称	EB-C 126 PL-T/C 220-240V 50/60Hz
完整的产品名称	EB-C 126 PL-T/C 220-240V 50/60Hz
完整产品代码	872790088904800
订购代码	913713198814
材料编号 (12NC)	913713198814
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500998934
计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
EAN/UPC - 案例	8727900889048

用于 PLT/C 的 EB- Certalume 电子镇流器

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EB-C 126 PL-T/C 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	31.0 mm	94.0 mm	86.0 mm	72.0 mm

