UrbanPlus

BRP220 LED110/CW 115W 220-240 DMB FC

Ideal para aplicaciones en carreteras y calles, avenidas y parques, siempre cumple con los estándares más altos de alumbrado vial.

Advertencias y seguridad

- Observe las instalaciones locales y los requisitos de seguridad.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-MP [LED Medium Power]
Fuente de luz reemplazable	Si
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación
Controlador incluido	Si
Ampliación de haz de luz de la luminaria	150° x 62°
Conexión	Conector de enchufe de 3 polos Wago
Cable	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Material	Aluminio
Salida lumínica constante	No
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	11

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Ángulo de inclinación estándar post-top	-
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	0°

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de irrupción	46 A
Tiempo de irrupción	0,44 ms
Factor de potencia (mín.)	0.95

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Dispositivo de montaje	Diámetro del soporte de montaje de polos 60 mm
Longitud total	312 mm
Ancho total	305 mm
Altura total	95 mm
Área proyectada efectiva	0,1 m²
Color	Aluminio
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	95 x 305 x 312 mm (3.7 x 12 x 12.3 in)

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

UrbanPlus

Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Protección contra sobretensión (común/ diferencial)	-

Información general

Flujo luminoso inicial	12080 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	113 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	5000 K
Índice de reproducción de color inic.	70
Potencia de entrada inicial	106 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50	50000 h

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-10 a +40 °C
Nivel de regulación máximo	No aplica

Datos de producto

Nombre del producto del pedido	BRP220 LED110/CW 115W 220-240 DMB FC
Código del pedido	919001000736
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1
Material de SAP	919001000736
Peso neto (pieza)	4,500 kg

© 2020 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.