



# GrandeVille LED

## BPS962 GRN34/840 LO CLO-DDF6 C4K

Grandville LED - LED GreenLine 3400 lm - Intern lameller

Dagens kunder vill ha en armatur som ger både energieffektivitet och en visuellt behaglig belysningseffekt. GrandeVille LED kombinerar funktionella och estetiska egenskaper. Den klassiska utformningen, med rena linjer och robust material, gör att den passar perfekt för alla stadsmiljöer. Armaturen är väl avskärmd och ger ett klart vitt ljus, samtidigt som den möjliggör avsevärda energibesparingar. GrandeVille LED passar för montering på stolpar eller väggfästen. GrandeVille LED kan fås med antingen rotationssymmetrisk eller asymmetrisk ljusdistribution, för minskad mängd spilljus. Kåpan måste beställas separat, finns i grått eller vitt

### Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	1 [ 1 st]
Lampfamiljskod	GRN34 [ LED GreenLine 3400 lm]
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Utbytbar ljuskälla	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	PSR [ Strömförsörjningsenhet reglerande]
Driftdon ingår	Ja
Optik	LO [ Intern lameller]
Inbyggd styrning	CLO-DDF6 [ Konstan ljusflöde och DynaDimmer förinställd version 6]
Styrgränssnitt	-
Kabel	Kabel 4,0 m utan kontaktdon (C4K)
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	-
Kommentarer	*-Enligt Lighting Europe vägledningsdokument "Utvärdering av

	prestanda för LED-baserade armaturer - januari 2018": statistiskt sett finns det ingen relevant skillnad i lumenunderhåll mellan B50 och till exempel B10. Därför representerar medellivslängden (B50) också B10-värdet. * Vid extrema omgivningstemperaturer kan armaturen dimras automatiskt för att skydda komponenterna
Konstant ljusflöde	Ja
Produktfamiljskod	BPS962 [ GrandeVille LED]
<b>Ljusteknik</b>	
Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
<b>Drift och elektricitet</b>	
Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50-60 Hz

# GrandeVille LED

Styrsignalens spänning	1-10 V DC
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbara	Ja
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Armaturhusets material	Aluminium
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Monteringsenhet	60P [ Stolptopp för diameter 60 mm]
Färg	grå
Mått (höjd x bredd x djup)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
<b>Användning och godkännande</b>	
Kod för kapslingsklass	IP65 [ Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [ 20 J vandalsäker]
<b>Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)</b>	
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
<b>Prestanda över tid (IEC-kompatibel)</b>	
Felfrekvens för styrsystemet vid medellivslängd på 100 000 tim	10 %

Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* på 100 000 tim	L100
---	------

## Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C

## Produktdata

Fullständig produktkod	871829156336500
Beställningsproduktnamn	BPS962 GRN34/840 LO CLO-DDF6 C4K
EAN/UPC – Produkt	8718291563365
Beställningsnummer	56336500
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	919008630304
Nettovikt (stycke)	6,500 kg



## Måttskiss



Grandeville LED BPS962

