



Grandville LED

BPS962 GRN29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K

Grandville LED - LED GreenLine 2900 lm - Sisäinen säle opaali

Grandville LED -valaisimen perinteinen muotoilu, selkeät linjat ja kestävät materiaalit tekevät siitä erinomaisen ratkaisun mihin tahansa kaupunkiympäristöön. Energiaa säästävä, hyvin suojattu valaisin tuottaa kirkkaan valkoista valoa. Grandville LED soveltuu sekä pylväs- että seinäasennettavaksi. Kupu on tilattava erikseen, värvaihtoehtoina harmaa tai valkoinen

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]
Lamppuperheen koodi	GRN29 [LED GreenLine 2900 lm]
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optinen elementti	LO-O [Sisäinen säle opaali]
Upotettu ohjaus	CLO-DDF6 [Jatkuva valontuotto ja DynaDimmer, vakio-ohjelma 6]
Ohjauskäyttöliittymä	-
Kaapeli	Kaapeli 4.0 m ilman pistotulppaa (C4K)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore

	the median useful life (B50) value also represents the B10 value. * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Vakiovalo-ominaisuus	Kyllä
Product Family Code	BPS962 [Grandville LED]
Valon tekniset tiedot	
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjaussignaalin jännite	1-10 V DC
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

GrandeVille LED

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Optiikan kuvun/linsin materiaali	Polykarbonaatti
Asennuslaite	60P [Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm]
Väri	Harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeilynsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun vast. värielämpötila	3000 K
---------------------------	--------

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h	L100

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829156337200
Tilaustuotteen nimi	BPS962 GRN29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K
EAN/UPC – tuote	8718291563372
Tilauskoodi	56337200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	919008630305
Nettopaino (kappale)	6,500 kg

