



# Grandville LED

## BPS962 GRN49/840 LO CLO-DDF6 C4K

Grandville LED - LED GreenLine 4900 lm - Sisäinen säle

Grandville LED -valaisimen perinteinen muotoilu, selkeät linjat ja kestävät materiaalit tekevät siitä erinomaisen ratkaisun mihin tahansa kaupunkiympäristöön. Energiaa säästävä, hyvin suojattu valaisin tuottaa kirkkaan valkoista valoa. Grandville LED soveltuu sekä pylväs- että seinäasennettavaksi. Kupu on tilattava erikseen, värvaihtoehtoina harmaa tai valkoinen

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	1 [ 1 kpl]
Lamppuperheen koodi	GRN49 [ LED GreenLine 4900 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR [ Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optinen elementti	LO [ Sisäinen säle]
Upotettu ohjaus	CLO-DDF6 [ Jatkuva valontuotto ja DynaDimmer, vakio-ohjelma 6]
Ohjauskäyttöliittymä	-
Kaapeli	Kaapeli 4.0 m ilman pistotulppaa (C4K)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Muita tietoja	*-Eurooppalaisen "LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi: tammikuu 2018" - ohjeen mukaisesti, B50 ja esimerkiksi B10 - valaisinten huolloissa ei ole tilastollisesti merkittävää eroa. Siten mediaani käyttöikä

	B50-valaisimelle edustaa myös B10-valaisimen arvoa. * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Vakiovalo-ominaisuus	Kyllä
Tuoteperheen koodi	BPS962 [ Grandville LED]

### Valon tekniset tiedot

Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
------------------------------------	----

### Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjaussignaalin jännite	1-10 V DC

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

### Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
-------------------	----------

## GrandeVille LED

Optiikan kuvun/linsin materiaali	Polykarbonaatti
Asennuslaite	60P [ Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm]
Väri	Harmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [ 20 J ilkeilynsuojaus]

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun vast. värielämpötila	4000 K
---------------------------	--------

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L100

### Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829198580800
Tilastuotteen nimi	BPS962 GRN49/840 LO CLO-DDF6 C4K
EAN/UPC – tuote	8718291985808
Tilaukoodi	98580800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	919008630324
Nettopaino (kappale)	6,500 kg

IP65

## Mittapiirros



GrandeVille LED BPS962

