



Grandville LED

BPS962 LED45/830 DF CLO C4K

Grandville LED, 1, LED GreenLine 4500 lm, 830 Lämmin valkoinen, Virtalähde säädettävä, 220–240 V, 50 to 60 Hz, Suojausluokka II, Harmaa, Jatkuva valontuotto, Kaapeli 4,0 m ilman pistoketta, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm

Asiakkaat haluavat nykyään valaisimia, jotka sekä ovat energiatehokkaita että tuottavat miellyttävän valaistuksen. Grandville LED on erinomainen valinta sekä toimintojensa että esteettisten ominaisuuksiensa ansiosta. Valaisimen perinteinen muotoilu, selkeät linjat ja jyrkät materiaalit tekevät siitä erinomaisen ratkaisun mihin tahansa urbaaniin ympäristöön. Hyvin suojattu valaisin tuottaa puhtaan valkoisen valon ja on todella energiatehokas. Grandville LED soveltuu sekä pylväs- että seinäkiinnitykseen. Valittavissa on pyörähdyssymmetrinen valonjako tai epäsymmetrinen valonjako, joka estää ei-toivottua hukkavaloa. Kupu on tilattava erikseen, värvaihtoehtoina harmaa tai valkoinen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Lamppuperheen koodi	GRN45 [LED GreenLine 4500 lm]	lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Tuoteperheen koodi	BPS962 [Grandville LED]
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin. * Äärimmäisissä ympäristöissä	Lighting Technology	LED
		Arvoasteikko	Hinta-laatu
		Upotettu ohjaus	Jatkuva valontuotto
		CE-merkintä	Kyllä
		ENEC-merkintä	-
		Valaistuksen tekniset tiedot	
		Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
		Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°

GrandeVille LED

Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valonlähteiden lukumäärä	1
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kaapeli	Kaapeli 4,0 m ilman pistoketta
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-40... +50 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Virtalähde säädettävä
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Harmaa
Asennuslaite	Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10 [20 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L100
Käyttökohteiden olosuhteet	
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BPS962 LED45/830 DF CLO C4K
Koko tuotenimi	BPS962 LED45/830 DF CLO C4K
Full EOC	871869625088400
Tilauskoodi	25088400
Tuotekoodi (12NC)	919008630681
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696250884
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696250884

