



## MileWide<sup>2</sup>

### BRP435LED22-4S/830I SI DM50 CTGCO 48ST25

MileWide 2 - side entry - LED module 2200 lm - 830 Lämmin valkoinen - Suojausluokka I - Keskilaaaja valonjako 50 - Hopea - Merivedeltä suojattu pinnoite - Cord 0.5 m with cable connector 3-pole - Varsiasennus, halkaisija 48 mm

Nykyaikaisten ympäristöystävällisten valaistusratkaisujen avulla voidaan parantaa kaupunkiympäristön viihtyisyyttä, mukavuutta ja turvallisuutta. Philips on yhdessä Holscher Designin kanssa suunnitellut MileWide2-valaisimen, joka on suositun MileWide-tuoteperehen seuraaja. Selkeälinjainen ja sulava MileWide2-sarja sisältää pylviäitä ja valaisinvarsia, jotka sopivat täydellisesti moderniin kaupunkikuvaan. Tehokkaan valaistuksen ja tyylikkään ulkoasun ansiosta MileWide<sup>2</sup> sopii lukuisiin käyttökohteisiin, aina vilkkailta teiltä kaupunkien keskustaan. Monikerroksinen optiikka tuottaa tasaisen valonjaon ja pienemmän häikäisyn, minkä ansiosta HID-ratkaisut voidaan korvata suoraan pylväsvälillä, asennuskorkeudesta tai valon laadusta tinkimättä.

#### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Lamppuperheen koodi	LED22 [ LED module 2200 lm]	Pinnoite	Merivedeltä suojattu pinnoite
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen	Tulenarkuusmerkintä	-
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	CE-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Liitäntälaitteet sisältyvät toimitukseen	Kyllä	Optic type outdoor	Keskilaaaja valonjako 50
Optisen kuvun/linsin tyyppi	FG [ Tasolasi]	Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Valaisimen valokeilan hajautus	-	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Ohjauskäyttöliittymä	GPRS network	MCB-tuotteiden määrä	20
Liitäntä	Liitosyksikkö, 3-napainen		
Kaapeli	Cord 0.5 m with cable connector 3-pole		

EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
LED engine type	LED
Tuoteperheen koodi	BRP435 [ MileWide 2 side entry]

## Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0,03
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-

## Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220/240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevätvirtasysäys	18 A
Syttymisaika	320 ms
Tehokerroin (min.)	0.99

## Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

## Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Asennuslaite	48S [ Varsiasennus, halkaisija 48 mm]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litettä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	610 mm
Kokonaisleveys	276 mm
Kokonaiskorkeus	135 mm
Effective projected area	0,049 m <sup>2</sup>
Väri	Hopea
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	135 x 276 x 610 mm (5.3 x 10.9 x 24 in)

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [ 5 J ilkeivaltasuojauks]
Syöksyjännitesuojauks (yhteis-/eromuotoinen)	Valaisimen syöksyjännitesuojauks 6 kV differentiaalitulissa ja 6 kV yleistilissa

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	1892 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	102 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.430, 0.400) SDCM <5
Ottoteho alussa	18.6 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-11%

## Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suurin himmennystaso	Ohjelmitava

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869958038400
Tilaustuotteen nimi	BRP435LED22-4S/830I SI DM50 CTGCO 48ST25
EAN/UPC – tuote	8718699580384
Tilauuskoodi	58038400
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	919008633651
Nettopaino (kappale)	6,800 kg



## Mittapiirros



MileWide2 BPP/BRP435

