



# MileWide<sup>2</sup> Large

## BRP436LED185-4S/740II SI BL1D28DM12SRG10

MileWide 2 side entry large - LED module 18500 lm - 740 neutralvit - Säkerhetsklass II - Medelbred ljusfördelning 12 - Silver - Cord 0.5 m with cable connector 3-pole

Tillsammans med Holscher Design har vi utvecklat MileWide<sup>2</sup>, uppföljaren till den väldiga populära MileWide-serien. Med sitt stora urval skraddarsyddas stolpar och fästen smälter den stilrena utformningen hos MileWide<sup>2</sup> in perfekt både i dagens och morgondagens stadslandskap. Tack vare den avancerade LED-enheten och en tillämpningsanpassad optik ger MileWide<sup>2</sup> utmärkt ljuskvalitet och ljusprestanda, vilket leder till betydande energibesparingar samtidigt som den ger ett helt enhetligt ljus på vägen. Och eftersom MileWide<sup>2</sup> är utrustad med Philips SR-uttag (System Ready) kan den dessutom paras ihop med belysningsstyrning och programapplikationer. Detta innebär att den när som helst kan anslutas till avancerade programapplikationer som exempelvis Interact City. Dessutom är varje enskild armatur unik tack vare Philips Service Tag. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka så får du omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration. Detta gör att både underhålls- och programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, oavsett när arbetet utförs under armaturens livslängd.

### Produktdata

Allmän information		Optikavskärmning/optiktyp	FG [ plant glas]
Lampfamiljskod	LED185 [ LED module 18500 lm]	Armaturens ljusfördelning	-
Ljuskällans färg	740 neutralvit	Styrgränssnitt	-
Utbytbar ljuskälla	Ja	Anslutning	3-polig anslutningsenhet
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Kabel	Cord 0.5 m with cable connector 3-pole
Driftdon/strömenhet/transformatör	PSU [ Strömförsörjningsenhet]	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Driftdon ingår	Ja	Beläggning	Havssaltskyddande beläggning

# MileWide<sup>2</sup> Large

Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	ENEC märkning
Optic type outdoor	Medelbred ljusfördelning 12
Remarks	* Vid extrema omgivningstemperaturer kan armaturen dimras automatiskt för att skydda komponenterna
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter på en automatsäkring	8
RoHS-märkning	ROHS märke
LED engine type	LED
Product Family Code	BRP436 [ MileWide 2 side entry large]

## Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,03
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Standardvinkel för sidoingång	-

## Drift och elektricitet

Ingående spänning	220/240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström	53 A
Strömrusningstid	300 ms
Effektfaktor (min)	0,98

## Styrenheter och dimring

Dimbara	No
---------	----

## Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken	Polymethyl methacrylate
Optisk kupa/linsmaterial	Glas
Fixeringsmaterial	Aluminum
Monteringsenhet	60S [ Sidomontage för diameter 60 mm]
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Total längd	734 mm

Total bredd	306 mm
Total höjd	137 mm
Effective projected area	0,066 m <sup>2</sup>
Färg	Silver
Mått (höjd × bredd × djup)	137 x 306 x 734 mm (5.4 x 12 x 28.9 in)

## Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [ Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [ 5 J vandalskyddad]
Överspänningsskydd (vanlig/differentiell)	Överspänningsskydd 10 kW kV

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	15725 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Initialt LED-ljusutbyte	138 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥70
Initial kromaticitet	(0.380, 0.380) SDCM <5
Initial ineffekt	114 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-11%

## Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
Max. dimringsnivå	Ej relevant


## Produktdata

Fullständig produktkod	871869958047600
Beställningsproduktnamn	BRP436LED185-4S/740II SI BL1D28DM12SRG10
EAN/UPC – Produkt	8718699580476
Beställningsnummer	58047600
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	919008633660
Nettovikt (stycke)	6,800 kg



## MileWide<sup>2</sup> Large

### Måttskiss



MileWide2 Large BPP/BRP436

