



MileWide² Large

BRP436LED185-4S/740II SI BL1D28DM12SRG10

MileWide 2 side entry large, LED module 18500 lm, 740 nötr beyaz, Güvenlik sınıfı II, Dağılım, orta 12, Gümüş, 3 kutuplu, kablo konnektörlü 0,5 m kablo

Birçok belediye yetkilisi, modern dış mekan aydınlatmasının faydalarını takdir etmektedir. Bunlar, kamu için daha çekici bir kent ortamını ve artan konfor, emniyet ve güvenliği içermektedir. Çevrenin korunmasına ve kentin güzelliğine olumlu etkisi de cabası. Philips, Holscher Design ile birlikte, oldukça popüler MileWide² ailesinin takipçisi olan MileWide2 modelini geliştirdi. MileWide² modelinin çeşitli özel direkler ve destekler özelliğine sahip olan kusursuz ve biçimli tasarımı, günümüzün ve geleceğin kent ortamıyla mükemmel uyum sağlar. Yüksek kalitede kaplaması ve yüksek seviyede aydınlatma performansı ile MileWide², trafik yollarından kent merkezlerine kadar çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Çok katmanlı optik sistem, homojen bir ışık dağılımı sağlayarak ve parlamayı azaltarak, kaplanan yer, montaj yüksekliği veya ışık kalitesinden ödün vermeden HID çözümlerinin doğrudan değiştirilmesini mümkün kılar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Lamba ailesi kodu	LED185 [LED module 18500 lm]	Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet	Değer merdiveni	Performans
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet	Garanti süresi	5 yıl
Açıklamalar	* Aşırı ortam sıcaklıklarında aydınlatma armatürleri, bileşenleri korumak için otomatik olarak dimlenebilir.	Alev alma işareti	-
Işık kaynağı motoru türü	LED	ENEC işareti	ENEC işareti
Ürün ailesi kodu	BRP436 [MileWide 2 side entry large]	EU RoHS ile uyumludur	Evet
		Işık Teknik Ayrıntıları	
		Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

MileWide² Large

Işık Akısı	15.725 lm
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	138 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Optik kapak tipi	Düz cam
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	-
Optik sistem türü dış mekan	Dağılım, orta 12

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220/240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	53 A
Ani akım süresi	300 ms
Güç Tüketimi	114 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.98
Bağlantı	Bağlantı ünitesi, 3 kutuplu
Kablo	3 kutuplu, kablo konnektörlü 0,5 m kablo
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	8

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polimetil metakrilat
Optik kapak malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Alüminyum
Muhafaza Rengi	Gümüş
Montaj cihazı	60 mm çap için yan giriş
Optik kapak şekli	Düz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	734 mm
Genel genişlik	306 mm
Genel yükseklik	137 mm

Etkili projeksiyon alanı	0,066 m ²
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	137 x 306 x 734 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
Sürdürülebilirlik derecesi	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-7%
Başlangıç renk türü	(0.380, 0.380) SDCM <5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeks Toleransı	+/-2

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,05 %
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım	L95

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Yok

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRP436LED185-4S/740II SI BL1D28DM12SRG10
Tam ürün adı	BRP436LED185-4S/740II SI BL1D28DM12SRG10
Tam ürün kodu	871869958047600
Sipariş kodu	58047600
Malzeme No. (12NC)	919008633660
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699580476
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699580476

MileWide² Large

Boyutlu çizim

