



Proyector mini LED Essential

BVP090 LED08/CW 120-277V 10W WB

El proyector Mini LED Essential es un proyector LED muy eficiente a un precio muy competitivo. Es el reemplazo ideal para los proyectores halógenos convencionales con importantes ahorros de energía. Su diseño con bordes curvos hace que se destaque, mientras que su resistencia garantiza una vida útil prolongada de una gran iluminación. Tiene una potencia lumínica muy suave y uniforme con menos deslumbramiento.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación
Driver incluido	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°
Connection	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0.3 m sin enchufe
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo medio de energía CLO	10 W
Factor de potencia (mín.)	0.5

Controles y regulación	
Regulable	No

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Plástico
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Color	Gris oscuro
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2 J reforzado]
Protección contra sobretensiones (común/diferencial)	EN61547 (L-L 0.5 kV, L-G 1 kV) kV

Información general	
Flujo lumínico inicial	800 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%

Proyector mini LED Essential

Eficacia de la luminaria LED inicial	80 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	5700 K
Inic. Índice de reproducción del color	>70
Potencia de entrada inicial	10 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50	30000 h
------------------------	---------

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-10 a +40 °C
-------------------------------	--------------


Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BVP090 LED08/CW 120-277V 10W WB
EAN/UPC - Producto	7702081995574
Código de pedido	919053055558
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	18
N.º de material (12NC)	919053055558
Peso neto (pieza)	0,145 kg



Advertencias y seguridad

Plano de dimensiones



PA2-LED Outdoor

