



# Essential LED Waterproof

## WT063C LED20S/NW PSU

O Essential LED Waterproof é uma luminária a prova d'água altamente eficiente com um preço muito competitivo.

### Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	PSU [ Fonte de alimentação]
Controlador incluído	Sim
Conexão	Flying leads/wires
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Emissão de luz constante	Yes

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	120 to 277 V
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Fator de potência (Mín.)	0.9

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	PC
Cor	Cinza
Dimensões (altura x largura x profundidade)	NaN x NaN x NaN mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [ IP65]

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial	1800 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	105 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	80
Potência de entrada inicial	17 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	WT063C LED20S/NW PSU
EAN/UPC – Produto	7702081995505
Código de encomenda	919053055565
Código local	919053055565
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	12


# Essential LED Waterproof

Nº do material (12NC)	919053055565
Copiar peso líquido (peça)	0,750 kg



## Desenho dimensional

Descrição Description	CCT	Potência Potencia Power	Fluxo luminoso Flujo luminoso Luminous flux	L mm	W mm	H mm	LF mm	⚠
WT063C LED20S/NW PSU	4000 K	17 W	2000 lm	576	81	75	240	0,72 Kg
WT063C LED20S/CW PSU	6500 K	17 W	2000 lm	576	81	75	240	0,72 Kg
WT063C LED435/NW PSU	4000 K	38 W	4300 lm	1156	81	75	680	1,40 Kg
WT063C LED435/CW PSU	6500 K	38 W	4300 lm	1156	81	75	680	1,40 Kg



WT063C LED20S/NW PSU

