# Essential LED Waterproof

## WT063C LED20S/CW PSU

Essential LED Waterproof es un LED muy eficiente resistente al agua a un precio muy competitivo.

### Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia | |
|---|---|
| **Fuente de luz reemplazable** | No |
| **Controlador/unidad de potencia/ transformador** | Fuente de alimentación |
| **Controlador incluido** | Sí |
| **Conexión** | Cables y guías flotantes |
| **Clase de protección IEC** | Clase de seguridad I |
| **Salida lumínica constante** | Sí |

| Mecánicos y de carcasa | |
|---|---|
| **Tensión de entrada** | 120 a 277 V |
| **Frecuencia de entrada** | 50 o 60 Hz |
| **Factor de potencia (mín.)** | 0.9 |

| Controles y regulación | |
|---|---|
| **Con regulación de intensidad** | No |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|---|
| **Material de la carcasa** | Policarbonato |
| **Color** | Gris |
| **Dimensiones (alto x ancho x profundidad)** | NaN x NaN x NaN mm |

| Aprobación y aplicación | |
|---|---|
| **Código de protección de ingreso** | IP65 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |

| Información general | |
|---|---|
| **Flujo luminoso inicial** | 1800 lm |
| **Tolerancia del flujo luminoso** | +/-10% |
| **Eficacia de la luminaria LED inicial** | 105 lm/W |
| **Temperatura de color correlacionada inic.** | 6500 K |
| **Índice de reproducción de color inic.** | 80 |
| **Potencia de entrada inicial** | 17 W |
| **Tolerancia del consumo de energía** | +/-10% |

| Condiciones de aplicación | |
|---|---|
| **Rango de temperatura ambiente** | -20 a +40 °C |

| Datos de producto | |
|---|---|
| **Nombre del producto del pedido** | WT063C LED20S/CW PSU |
| **EAN/UPC: producto** | 7702081995499 |
| **Código del pedido** | 919053055566 |
| **Numerador SAP: cantidad por paquete** | 1 |
| **Numerador: paquetes por caja externa** | 12 |

# Essential LED Waterproof

| | |
|---|---|
| **Material de SAP** | 919053055566 |
| **Copiar peso neto (pieza)** | 0,750 kg |

IP65

## Plano de dimensiones

| Descrição<br>Descripción<br>Description | CCT | Potência<br>Potencia<br>Power | Fluxo luminoso<br>Flujo luminoso<br>Luminous flux | L<br>mm | W<br>mm | H<br>mm | LF<br>mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT063C LED20S/NW PSU | 4000 K | 17 W | 2000 lm | 576 | 81 | 75 | 240 | 0,72 Kg |
| WT063C LED20S/CW PSU | 6500 K | 17 W | 2000 lm | 576 | 81 | 75 | 240 | 0,72 Kg |
| WT063C LED43S/NW PSU | 4000 K | 38 W | 4300 lm | 1156 | 81 | 75 | 680 | 1,40 Kg |
| WT063C LED43S/CW PSU | 6500 K | 38 W | 4300 lm | 1156 | 81 | 75 | 680 | 1,40 Kg |




**WT063C LED20S/CW PSU**

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.