



Essential LED Highbay

BY018P LED200/CW PSU NB

A luminária Essential LED Highbay está presente em ambientes de produção que tendem a compreender uma grande variedade de atividades sendo robustas e oferecendo baixo índice de falhas.

Dados do produto

Informações gerais	
Ângulo do feixe da fonte de luz	60 °
Fonte de luz substituível	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	PSU [Fonte de alimentação]
Controlador incluído	Sim
Conexão	Flying leads/wires
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Fluxo luminoso constante	Yes

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	120 to 277 V
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	ALU
Cor	black

Dimensões (altura x largura x profundidade)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
---	---

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [IP65]
-------------------------------	--------------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	20000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Temperatura de cor correlacionada inicial	6500 K
Índice de reprodução de cor inicial	80
Potência de entrada inicial	155 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Vida útil média L70B50	50,000 h
------------------------	----------

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
-----------------------------------	--------------

Essential LED Highbay

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BY018P LED200/CW PSU NB
EAN/UPC – Produto	7702081995413
Código de encomenda	919053055574
Código de encomenda local	919053055574
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1

Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	919053055574
Peso líquido SAP (peça)	3.500 kg

