



SunStay

SPARE BT LFP 12.8V 30Ah SOLAR EQUIP

Apparecchio per illuminazione stradale solare integrato con batteria al litio-ferro-fosfato, pannello solare e caricatore integrati. Corpo in alluminio pressofuso estremamente resistente e di lunga durata. La staffa progettata appositamente per il montaggio sul palo, consente vari angoli di inclinazione nonché montaggio laterale e sulla cima del palo.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Note	Pacco batterie con BMS
Marchio CE	Marchio CE
Funzionamento e parte elettrica	
Tipo di batteria	Litio-ferro-fosfato
Ampere-ora batteria	30 Ah
Tensione della batteria	12.8 V
Cicli di carica ed esaurimento batteria	2000
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da 0 a +35 °C
Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	175 mm
Larghezza complessiva	60 mm
Altezza complessiva	300 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	300 x 60 x 175 mm

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente per la carica	0 °C to +45 °C
Intervallo temperatura ambiente per l'esaurimento (quando la luce è accesa)	-20 °C to +60 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SPARE BT LFP 12.8V 30Ah SOLAR EQUIP
Nome completo prodotto	SPARE BT LFP 12.8V 30Ah SOLAR EQUIP
Full EOC	871016335729400
Codice d'ordine	35729400
Codice materiale (12NC)	919415811056
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8710163357294
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8710163357294

Disegno tecnico

Dimensions



Description	T2NC	Product Dimension LxWxH (cm)
SPARE BT LFP 12.8V 30Ah SOLAR EQUIP	919415811056	30x17.5x6
SPARE BT LFP 12.8V 20Ah SOLAR EQUIP	919415811055	30x17.5x6
SPARE BT LFP 12.8V 13.6Ah SOLAR EQUIP	919415811054	22x17.5x5

