



Niedervolt-Normallampen

STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT

Niedervolt-Normallampen sind vielseitig einsetzbar. In ihnen vereinen sich Brillanz und Erschütterungsunempfindlichkeit.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Nennlebensdauer (Nom)	1000 h
Schaltzyklus	4000X

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	580 lm
Nennlichtstrom (Nom)	580 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	40 W
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Spannung (Nom)	24 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja


Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Sockelinformation	Messing [Messingsockel]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150002293684
Bestell-Produktname	Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
EAN/UPC - Produkt	8711500022936
Bestellcode	02293684
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	120
Material-Nr. (12NC)	920011020503
Nettogewicht (Einzelteil)	28,000 g
ILCOS Code	IAA/C-40-24-E27-60

Niedervolt-Normallampen

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm

ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL

