



# Żarówka niskonapięciowa

## STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT

Przezroczysta, niskonapięciowa lampa żarowa

### Dane produktu

| Informacje ogólne             |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Podstawa-nasadka              | E27 [E27]                                 |
| Pozycja robocza               | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
| Nominalny okres eksploatacji  | 1 000 h                                   |
| Cykl Przelączania             | 4 000                                     |
| Trwałość Znamionowa (Godziny) | 1 000 h                                   |
| Lighting Technology           | Incandescent                              |

### Dane techniczne oświetlenia

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Strumień Świetlny                     | 580 lm |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 2700 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)         | 100    |

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zużycie energii                                                       | 40 W                           |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,0 s                          |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | natychmiastowe rozświetlenie s |
| Napięcie (Nom)                                                        | 24 V                           |
| Napięcie (Nom)                                                        | 24 V                           |

| Układy sterowania i ściemnianie |     |
|---------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania    | Tak |

### Mechanika i korpus

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Kształt bańki       | A60 [A 60 mm] |

### Certyfikaty i zastosowania


|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 40 kWh |
|-------------------------------------------|--------|

### Dane techniczne produktu

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT |
| Pełna nazwa produktu            | STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT |
| Full EOC                        | 871150002293684                     |
| Kod zamówienia                  | 02293684                            |
| Materiał Nr (12NC)              | 920011020503                        |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                   |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8711500022936                       |
| Numerator - Packs per outer box | 120                                 |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8711500348906                       |

# Żarówka niskonapięciowa

## Rysunki techniczne



| Product                             | D (max) | C (max)  |
|-------------------------------------|---------|----------|
| Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT | 60 mm   | 107,5 mm |

