



Nízkonapěťové žárovky

STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20

Čirá žárovka na napětí 12, 24, 42 nebo 50 V

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	1 000 h
Cyklus zapnutí	4 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Světelně technické	
Světelný tok	970 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev (CRI)	100

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	60,0 W
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Napětí (jmen.)	24 V
Napětí (jmen.)	24 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano


Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]

Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	60 kWh

Označení a balení	
Objednávací název produktu	Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20
Celý název výrobku	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20
Full EOC	871150009018805
Objednávací kód	09018805
Číslo materiálu (12NC)	920021020517
Místní kód	A606024
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500090188
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8711500064004

Nízkonapětové žárovky

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60 mm	107,5 mm

