



Standaard Extra Laag Voltage A60

STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20

Heldere lamp voor gebruik op 24V.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	1.000 hr
Schakelcyclus	4.000
Nominale levensduur (uren)	1.000 hr
Lamptype	Incandescent

Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	970 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Kleurweergave-index (CRI)	100

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	60,0 W
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Spanning (nom.)	24 V
Spanning (nom.)	24 V

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60 [A 60 mm]

Keurmerken en classificaties


Energieverbruik kWh/1.000 uur	60 kWh
-------------------------------	--------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20
Volledige productnaam	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20
Full EOC	871150009018805
Bestelcode	09018805
Materiaalnr. (12NC)	920021020517
Lokale code	CL60W24VE27
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500090188
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8711500064004

Standaard Extra Laag Voltage A60

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60 mm	107,5 mm

