



Standard Baixa Voltagem A60

STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20

Lâmpada clara (lâmpada em forma de A) para funcionamento com potências de 12, 24, 42 e 50 V

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	1.000 h
Ciclo de comutação	4.000
Vida útil nominal (horas)	1.000 h
Tecnologia de iluminação	Incandescent

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	970 lm
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	60,0 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Tensão (Nom.)	24 V
Tensão (Nom.)	24 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim


Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	60 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20
Nome do produto completo	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20
Código do produto completo	871150009018805
Código de encomenda	09018805
N.º material (12NC)	920021020517
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500090188
Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
EAN/UPC - Caso	8711500064004

Standard Baixa Voltagem A60

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60 mm	107,5 mm

