



Štandardné Extra nízkonapäťové A60

STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20

Žiarovka z číreho skla pre prevádzkové napätia 12, 24, 42 a 50V

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Nominálna životnosť (nom.)	1000 h
Spínací cyklus	4 000X

Svetelné technické	
Svetelný tok (nom.)	970 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	970 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Index podania farieb (nom.)	100

Prevádzkové a elektrické	
Power (Rated) (Nom)	60.0 W
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	instant full light
Napätie (nom.)	24 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra

Informácie o päťci	Brass [Brass Cap]
--------------------	--------------------

Schválenie a použitie	
Označenie energetickej účinnosti (EEL)	D
Spotreba energie kWh/1 000 h	60 kWh

Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871150009018805
Objednávkový názov produktu	Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20
EAN/UPC – produkt	8711500090188
Objednávkový kód	09018805
Local Code	A606024
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	20
Č. materiálu (12NC)	920021020517
Čistá hmotnosť (kus)	28,000 g
ILCOS Code	IAA/C-60-24-E27-60

Štandardné Extra nízkonapäťové A60

Rozmerový obrázok

Product	D (max)	C (max)
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60 mm	107,5 mm

ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL

