



Standard A-shape clear

Stan 40W E27 220-240V A55 CL 1CT/5X10F

Lampes à incandescence conventionnelles en forme de poire


Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	415 lm
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	40 W
Tension (nom.)	220-240 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	A55 [A 55 mm]
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Stan 40W E27 220-240V A55 CL 1CT/5X10F
Nom de produit complet	Stan 40W E27 220-240V A55 CL 1CT/5X10F
Full EOC	871829112387300
Code de commande	920053843301
Code 12NC	920053843301
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500011367
Conditionnement par carton	50
EAN/UPC - Boîte	8718291123897

Standard A-shape clear

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	C (max)
Stan 40W E27 220-240V A55 CL 1CT/5X10F	56 mm	55 mm	97 mm

