CLASSICTONE Standard

CLAS 75W E27 220-240V A55 CL 1CT/10X10F

Lampes à incandescence conventionnelles en forme de poire

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	940 lm
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	75 W
Tension (nom.)	220-240 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	A55 [A 55 mm]

Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLAS 75W E27 220-240V A55 CL 1CT/10X10F
Nom de produit complet	CLAS 75W E27 220-240V A55 CL 1CT/10X10F
Full EOC	871150022608200
Code de commande	920055543329
Code 12NC	920055543329
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500226082
Conditionnement par carton	100
EAN/UPC - Boîte	8711500239426

CLASSICTONE Standard

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	C (max)
CLAS 75W E27 220-240V A55 CL 1CT/10X10F	56 mm	55 mm	97 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.