



Trubkové do pečících trub

Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Trubkové žárovky s čirou baňkou

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14 [E14]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	1 000 h
Cyklus zapnutí	4 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Světelně technické	
Světelný tok	172 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev (CRI)	100
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	25,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,11 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinnost (zlomek)	1
Napětí (jmen.)	230-240 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T25 [T 25 mm]
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	App 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Celý název výrobku	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Full EOC	872790094712000
Objednací kód	94712000
Číslo materiálu (12NC)	921098244433
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900947120
Číslování SAP – balení v krabici	100
Pouzdro – EAN/UPC	8727900947144

Trubkové do pečících trub

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	C (max)
App 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

