



Fırın-Tüp Şekli

Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Şeffaf tüp şekilli vakum ampuller (T ampul)


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E14 [E14]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Nominal kullanım ömrü	1.000 h
Anahtar Döngüsü	4.000
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	1.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	Incandescent
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	172 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	100
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	25,0 W
Lamba Akımı (Nom)	0,11 A
Başlangıç Saati (Nom)	0,0 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	1
Voltaj (Nom)	230-240 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T25 [T 25 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	25 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	App 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Tam ürün adı	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Tam ürün kodu	872790094712000
Sipariş kodu	94712000
Malzeme No. (12NC)	921098244433
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8727900947120
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	100
EAN/UPC - Kutu	8727900947144

Fırın-Tüp Şekli

Boyutlu çizim



Product	D (max)	C (max)
App 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

