



Standard Candle B35 clear

Stan 40W E14 220-240V B35 CL 1CT/5X10F

Lampe de forme flamme, en verre clair

Données du produit

| Informations générales | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Culot | E14 [E14] |
| Position de fonctionnement | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale | 1 000 h |
| Durée de vie nominale (heures) | 1 000 h |
| Lighting Technology | Incandescent |

| Données techniques de l'éclairage | |
|-----------------------------------|--------|
| Flux lumineux | 410 lm |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 100 |

| Fonctionnement et électricité | |
|-------------------------------|-----------|
| Consommation électrique | 40 W |
| Tension (nom.) | 220-240 V |


| Commandes et gradation | |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |

| Mécanique et boîtier | |
|----------------------|---------------|
| Finition ampoule | Transparent |
| Forme de l'ampoule | B35 [B 35 mm] |

| Données du produit | |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit de la commande | Stan 40W E14 220-240V B35 CL 1CT/5X10F |
| Nom de produit complet | Stan 40W E14 220-240V B35 CL 1CT/5X10F |
| Full EOC | 871829112441200 |
| Code de commande | 921491543301 |
| Code 12NC | 921491543301 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Code EAN - Produit/Boîte | 8711500226198 |
| Conditionnement par carton | 50 |
| EAN/UPC - Boîte | 8718291124436 |

Standard Candle B35 clear

Schéma dimensionnel



| Product | D | C (max) |
|--|-------|---------|
| Stan 40W E14 220-240V B35 CL 1CT/5X10F | 35 mm | 100 mm |

