



Żarówka Party

PARTY 15W E27 220-240V P45 GR 1CT/4X5F

Kolorowa lampa żarowa w kształcie kulki ze specjalną powłoką wewnętrzną

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Cykl Przetężania	4 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	5 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	15,0 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Napięcie (Nom)	220-240 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Zielony
Kształt bańki	P45 [P 45 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	15 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Party 15W E27 220-240V P45 GR 1CT/4X5F
Pełna nazwa produktu	PARTY 15W E27 220-240V P45 GR 1CT/4X5F
Full EOC	871150032690438
Kod zamówienia	32690438
Materiał Nr (12NC)	921587743329
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500326904
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC - Opakowanie	8711500334091

Żarówka Party

Rysunki techniczne



Product	D	C (max)
Party 15W E27 220-240V P45 GR 1CT/4X5F	45 mm	74 mm

