



InfraRed Industrial Heat Incandescent

BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10

Οι λαμπτήρες πυράκτωσης υπερύθρων της Philips με καθρέπτη έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν στις πλέον αντίξοες συνθήκες, όπως τα αγροκτήματα, τα λουτρά ή οι κουζίνες και οι περιβάλλοντες χώροι τους. Έχουν ενισχυμένη κατασκευή χάρη στη χρήση σκληρού γυαλιού. Το συμπαγές σχήμα και ο γενικής εφαρμογής κάλυκός τους, κάνουν δυνατή τη χρήση τους σε κάθε κατάλληλο εξοπλισμό. Μια πολύ καλή μέθοδος παραγωγής θερμότητας είναι με τη χρήση λαμπτήρων θερμότητας. Οι λαμπτήρες υπερύθρων της Philips παρέχουν άμεση ζεστασιά χωρίς ρεύματα αέρα σε ζώα, ανθρώπους, αλλά και τρόφιμα. Αυτά τα πλεονεκτήματα έκαναν τους εκτροφείς, τους καταναλωτές και τους μαγείρους σε όλο τον κόσμο να επιλέγουν τους λαμπτήρες υπερύθρων της Philips, επειδή είναι οι πλέον ανθεκτικοί και αποτελεσματικοί λαμπτήρες που υπάρχουν για αυτές τις εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Θέση λειτουργίας	H45 [h45]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	5.000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	5.000 h
Lighting Technology	Incandescent
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	150 W
Τάση (ονομ.)	230-250 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Κόκκινο
Υλικό λαμπτήρα	Σκληρυμένο γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	BR125
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
Πλήρες όνομα προϊόντος	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
Full EOC	871150057520325
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	IR150RH/BR125
Κωδικός παραγωγέας	57520325
Αρ. υλικού (12NC)	923211843801
Τοπικός κωδικός	IR150RH/BR125
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500575203

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900209310

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm

