



InfraRed Industrial Heat Incandescent

BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10

Отражающие инфракрасные лампы накаливания компании Philips разработаны для использования в сложнейших условиях, например на фермах, в ванных комнатах, на кухнях и в соседних с ними зонах. Конструкция ламп усилена на счет применения закаленного стекла. Компактные размеры и универсальные цоколи позволяют использовать данные лампы с любым подходящим оборудованием. Использование нагревательных ламп – прекрасный метод получения тепла. Инфракрасные лампы компании Philips обеспечивают непосредственный и не вызывающий повреждений кожи приток тепла, обогревая людей, животных и даже продукты питания. Эти преимущества привлекают к инфракрасным лампам Philips фермеров, поваров и обычных потребителей по всему миру. Неудивительно, ведь мы говорим о наиболее надежных и эффективных лампах в данной области применения.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	H45 [h45]
Номинальный срок службы	5 000 часов
Срок службы (часов)	5 000 часов
Осветительная технология	Incandescent
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	150 В
Напряжение (ном.)	230-250 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Красный
Материал колбы	Тугоплавкое стекло
Форма колбы	BR125
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
Полное название продукта	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
Полный код продукта	871150057520325
Код заказа	923211843801
Материал № (12NC)	923211843801
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500575203
Нумератор — упаковок на внешний короб	10

InfraRed Industrial Heat Incandescent

EAN/UPC — короб8727900209310

Чертеж размеров



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm

