



# Animal Care

## BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10


Les lampes avec réflecteur à incandescence de Philips sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles tels que les fermes, les toilettes ou les cuisines et leurs alentours immédiats. Leur construction est renforcée grâce à l'utilisation du verre incassable. Leur forme compacte et leur culot universel permettent de les utiliser avec tout type d'équipement adapté. Un excellent moyen de générer de la chaleur consiste à utiliser des lampes chauffantes. Les lampes infrarouges Philips offrent une chaleur directe et sans courant d'air aux animaux et aux personnes, ainsi qu'à la nourriture. Ce sont précisément ces avantages qui ont poussé nombre d'agriculteurs, de consommateurs et de cuisiniers à travers le monde à opter pour des lampes infrarouges, car il s'agit des lampes les plus efficaces pour ce type d'applications.

### Données du produit

| Informations générales             |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                              | E27                                  |
| Position de fonctionnement         | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale              | 5.000 h                              |
| Durée de vie nominale (heures)     | 5.000 h                              |
| Type de lampe                      | Incandescent                         |
| Fonctionnement et électricité      |                                      |
| Consommation électrique            | 250 W                                |
| Tension (nom.)                     | 230-250 V                            |
| Commandes et gradation             |                                      |
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui                                  |
| Mécanique et boîtier               |                                      |
| Finition ampoule                   | Transparent                          |

| Matériaux des lampes          | Verre trempé                         |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Forme de la lampe             | BR125                                |
| Données du produit            |                                      |
| Nom du produit de la commande | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 |
| Nom de produit complet        | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 |
| Code EOC                      | 871150057523425                      |
| Code de commande              | 8711500575234                        |
| Code 12NC                     | 923212143801                         |
| Code de commande local        | IR250CH                              |
| Quantité par pack             | 1                                    |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8711500575234                        |
| Conditionnement par carton    | 10                                   |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8727900209266                        |

Schéma dimensionnel



| Product                              | D      | C (max) |
|--------------------------------------|--------|---------|
| BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 | 125 mm | 173 mm  |

