

Żarówka do kuchenek

APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10

Lampa żarowa w kształcie kulki

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Cykl Przełączania	4 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	420 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	40,0 W
Lamp Current (Nom)	0,17 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	240 V
Napięcie (Nom)	240 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	P45 [P 45 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Appl 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10
Pełna nazwa produktu	APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10
Full EOC	871150015754625
Kod zamówienia	15754625
Materiał Nr (12NC)	923265945508
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500157546
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8711500158727

Żarówka do kuchenek

Rysunki techniczne



Product	D	C (max)
Appl 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10	45 mm	75 mm

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.