



# P45 do rúr na pečenie

## APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10

Lustrové vákuové žiarovky z číreho skla (P-banka)


### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14 [ E14]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Hlavné použitie	Rúra
Nominálna životnosť (nom.)	1000 h
Spínací cyklus	4 000X
Svetelné technické	
Svetelný tok (nom.)	420 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	420 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Index podania farieb (nom.)	100
Prevádzkové a elektrické	
Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,17 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	instant full light
Účinnosť (nom.)	1
Napätie (nom.)	240 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra
Schválenie a použitie	
Označenie energetickej účinnosti (EEL)	E
Spotreba energie kWh/1 000 h	40 kWh
Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871150015754625
Objednávkový názov produktu	Appliance 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10
EAN/UPC – produkt	8711500157546
Objednávkový kód	15754625
Local Code	OVENP4540
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	10
Č. materiálu (12NC)	923265945508
Čistá hmotnosť (kus)	15,460 g
ILCOS Code	IBP/C-40-240-E14-45*

## P45 do rúr na pečenie

### Rozmerový obrázok



#### Product

Appliance 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10

APP 40W E14 240V P45 CL OV

