



Gota estándar P45 transparente

Stan 40W E27 127V P45 CL U OV 1CT/5X10F

Luminarias incandescentes redondas selladas al vacío o rellenas con gas con un foco de vidrio transparente y base E o B

Datos del producto

Información general		Forma del foco	P45 [P 45 mm]
Tapa-base	E27 [E27]	Información del producto	
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Nombre del producto del pedido	Stan 40W E27 127V P45 CL U OV 1CT/5X10F
Vida útil nominal	1,000 hora(s)	Nombre del producto completo	Stan 40W E27 127V P45 CL U OV 1CT/5X10F
Lighting Technology	Incandescent	Full EOC	789440000184100
Información técnica sobre la luz		Descripción de código local	STAN 40W E27 127V P45 CL U OV 1CT/5X10F
Flujo luminoso	455 lm	Código del pedido	923268735892
Índice de producción de color (IRC)	100	N.º de material (12NC)	923268735892
Operación y aspectos eléctricos		Código local	163469
Consumo de energía	40 W	Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Tiempo de inicio (nominal)	0.0 s	EAN/UPC: producto/caja	7894400001841
Voltaje (nominal)	127 V	Numerador: paquetes por caja externa	50
Voltaje (nominal)	127 V	EAN/UPC - Caja	7894400007966
Mecánica y carcasa			
Acabado de la luz	Transpar.		

Gota estándar P45 transparente

Plano de dimensiones

Product	D	C (max)
Stan 40W E27 127V P45 CL U OV 1CT/5X10F	45 mm	73 mm

