



Reflector diam 80/90/95/125 mm

Reflector 60W E27 230V NR80 25D 1CT/30

Стандартные лампы накаливания с внутренним зеркальным покрытием


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Номинальный срок службы (ном.)	1000 h
Технические характеристики освещения	
Угол пучка света (ном.)	25 °
Сила света (макс.)	1000 cd
Номинальный угол распределения света	25 °
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	60 W
Напряжение (ном.)	230 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Frosted (FR)
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150006581078
Название продукта для заказа	Reflector 60W E27 230V NR80 25D 1CT/30
EAN/UPC — продукт	8711500065810
Код заказа	923331044253
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	30
Материал № (12NC)	923331044253
Вес нетто (шт.)	40,900 g
ILCOS Code	IRR/F-60-230-E27-80/25

Reflector diam 80/90/95/125 mm

Чертеж размеров



Product	D
Reflector 60W E27 230V NR80 25D 1CT/30	80 mm

REF SPOT 60W E27 230V NR80 25D FR

Фотометрические данные

