



Reflektorové R50

REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30

Reflektorové žiarovky s bodovým svetlom založené na pokrokovej spotovej osvetľovacej technológii


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14 [E14]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	1 000 h
Menovitá životnosť (hodiny)	1 000 h
Technológia osvetlenia	Incandescent
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	30 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	100
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	25 W
Napätie (nom.)	230 V
Napätie (nom.)	230 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	NR50 [NR 50 mm]
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Refl 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Úplný názov produktu	REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Úplný kód produktu	871150005412878
Objednávkový kód	05412878
Č. materiálu (12NC)	923338044221
Miestny objednávkový kód	R5025
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500054128
Čitateľ – počet balení v krabici	30
EAN/UPC – balenie	8711500343727


Reflektorové R50

Rozmerový obrázok



Product	D
Refł 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - Refł 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30

