



Reflector diametru 50 mm

REFL 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30

Lămpi cu reflector, bazate pe o tehnologie avansată de iluminare de concentrare


Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Durată de viață nominală	1.000 ore
Durată de viață nominală (ore)	1.000 ore
Lighting Technology	Incandescent
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	30 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	100
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	40 W
Tensiune (nom.)	230 V
Tensiune (nom.)	230 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	NR50 [NR 50 mm]
Date despre produs	
Nume comandă produs	Refl 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Numele complet al produsului	REFL 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Full EOC	871150005415978
Cod de comandă	05415978
Număr material (12NC)	923338544203
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500054159
Numărător SAP – Pachete per exterior	30
EAN/UPC – Cutie	8711500343741


Reflector diametru 50 mm

Cote



Product	D
Refl 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - Refl 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30

