



Reflector diam 50 mm

Reflector 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30

Лампы с отражателем разработаны на основе передовой технологии прожекторного освещения

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Номинальный срок службы (ном.)	1000 h
Технические характеристики освещения	
Угол пучка света (ном.)	30 °
Сила света (макс.)	400 cd
Номинальный угол распределения света	30 °
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	40 W
Напряжение (ном.)	230 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150005415978
Название продукта для заказа	Reflector 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30
EAN/UPC — продукт	8711500054159
Код заказа	923338544203
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	30
Материал № (12NC)	923338544203
Вес нетто (шт.)	17,100 g
ILCOS Code	IRR/F-40-230-E14-50/30

Reflector diam 50 mm


Чертеж размеров



Product	D
Reflector 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

REF SPOT 40W E14 230V NR50 30D FR

Фотометрические данные



LDLD_IREFESP_40W_NR50_30D-Light distribution diagram

