



Reflektor NR50

REFL 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30

Żarowa lampa reflektorowa o średnicy 50 mm wykorzystująca zaawansowaną technologię oświetlenia punktowego

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość nominalna (Nom)	1000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	30 °
Światłość (Max)	600 cd
Znamionowy kąt rozsyłu światła	30 °
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	60 W
Napięcie (Nom)	230 V
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150038242978
Nazwa produktu na zamówieniu	Reflector 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30
EAN/UPC-produkt	8711500382429
Kod zamówienia	38242978
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	30
Materiał Nr. (12NC)	923348744206
Waga netto (szt.) SAP	17,100 g
Kod ILCOS	IRR/F-60-230-E14-50/30

Reflektor NR50

Rysunki techniczne

┌ D ─┘

Product	D
Reflector 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

REF SPOT 60W E14 230V NR50 30D FR

