



# Reflektorové R50

## REFL 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30

Reflektorové žiarovky s bodovým svetlom založené na pokrokovej spotovej osvetľovacej technológii


### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14 [ E14]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Nominálna životnosť (nom.)	1000 h
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	30 °
Intenzita svetla (max.)	600 cd
Menovitý uhol vyžarovania	30 °
Index podania farieb (nom.)	100
Prevádzkové a elektrické	
Power (Rated) (Nom)	60 W
Napätie (nom.)	230 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871150038242978
Objednávkový názov produktu	Reflector 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30
EAN/UPC – produkt	8711500382429
Objednávkový kód	38242978
Local Code	NR5060E14
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	30
Č. materiálu (12NC)	923348744206
Čistá hmotnosť (kus)	17,100 g
ILCOS Code	IRR/F-60-230-E14-50/30

## Reflektorové R50

### Rozmerový obrázok



Product	D
Reflector 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

REF SPOT 60W E14 230V NR50 30D FR

