

PHILIPS

Lighting



InfraRed Industrial Heat Incandescent

PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12

Οι λαμπτήρες πυράκτωσης υπερέθρων της Philips με καθρέπτη έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν στις πλέον αντίξοες συνθήκες, όπως τα αγροκτήματα, τα λουτρά ή οι κουζίνες και οι περιβάλλοντες χώροι τους. Έχουν ενισχυμένη κατασκευή χάρη στη χρήση σκληρού γυαλιού. Το συμπαγές σχήμα και ο γενικής εφαρμογής κάλυκός τους, κάνουν δυνατή τη χρήση τους σε κάθε κατάλληλο εξοπλισμό. Μια πολύ καλή μέθοδος παραγωγής θερμότητας είναι με τη χρήση λαμπτήρων θερμότητας. Οι λαμπτήρες υπερέθρων της Philips παρέχουν άμεση ζεστασιά χωρίς ρεύματα αέρα σε ζώα, ανθρώπους, αλλά και τρόφιμα. Αυτά τα πλεονεκτήματα έκαναν τους εκτροφείς, τους καταναλωτές και τους μαγείρους σε όλο τον κόσμο να επιλέγουν τους λαμπτήρες υπερέθρων της Philips, επειδή είναι οι πλέον ανθεκτικοί και αποτελεσματικοί λαμπτήρες που υπάρχουν για αυτές τις εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Θέση λειτουργίας	H45 [h45]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	5.000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	5.000 h
Lighting Technology	Incandescent
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Ανάθεση χρωμάτων	R
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	100 W
Τάση (ονομ.)	230 V
Τάση (ονομ.)	230 V


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Κόκκινο
Υλικό λαμπτήρα	Σκληρυμένο γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	PAR38
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγείας προϊόντος	PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12
Full EOC	871150060052315
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	IR100WPAR
Κωδικός παραγωγείας	60052315
Αρ. υλικού (12NC)	923801144209

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Τοπικός κωδικός	IR100WPAR
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500600523
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12

EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900207200
-------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

