



# InfraRed Industrial Heat Incandescent

# PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12

Отражающие инфракрасные лампы накаливания компании Philips разработаны для использования в сложнейших условиях, например на фермах, в ванных комнатах, на кухнях и в соседних с ними зонах. Конструкция ламп усилена на счет применения закаленного стекла. Компактные размеры и универсальные цоколи позволяют использовать данные лампы с любым подходящим оборудованием. Использование нагревательных ламп — прекрасный метод получения тепла. Инфракрасные лампы компании Philips обеспечивают непосредственный и не вызывающий повреждений кожи приток тепла, обогревая людей, животных и даже продукты питания. Эти преимущества привлекают к инфракрасным лампам Philips фермеров, поваров и обычных потребителей по всему миру. Неудивительно, ведь мы говорим о наиболее надежных и эффективных лампах в данной области применения.

#### Данные о продукции

Общая информация				
Цоколь	E27 [E27]			
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]			
Номинальный срок службы	5 000 часов			
Срок службы (часов)	5 000 часов			
Осветительная технология	Incandescent			
Технические характеристики с	освещения			
Обозначение цвета	С			
Эксплуатационные и электрические характеристики				
Энергопотребление	175 B			
Напряжение (ном.)	230 Вт			

Напряжение (ном.)	230 Вт		
Системы управления и регулиров	ка яркости света		
Возможность диммирования	Да		
Механические компоненты и корпу	ус		
Финишная обработка колбы	Прозрачный		
Материал колбы	Тугоплавкое стекло		
Форма колбы	PAR38 [PAR 4,75 дюйма/121 мм]		
Данные об изделии			
Название продукта для заказа	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12		
Полное название продукта	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12		
Полный код продукта	871150011579915		


Datasheet, 2023, Октябрь 26 Данные для изменения

## InfraRed Industrial Heat Incandescent

Код заказа	923801344209
Материал № (12NC)	923801344209
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500115799

Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8727900207262

### Чертеж размеров



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	121 мм	136 мм	124 мм

