



Animal Care

PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12

Les lampes avec réflecteur à incandescence de Philips sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles tels que les fermes, les toilettes ou les cuisines et leurs alentours immédiats. Leur construction est renforcée grâce à l'utilisation du verre incassable. Leur forme compacte et leur culot universel permettent de les utiliser avec tout type d'équipement adapté. Un excellent moyen de générer de la chaleur consiste à utiliser des lampes chauffantes. Les lampes infrarouges Philips offrent une chaleur directe et sans courant d'air aux animaux et aux personnes, ainsi qu'à la nourriture. Ce sont précisément ces avantages qui ont poussé nombre d'agriculteurs, de consommateurs et de cuisiniers à travers le monde à opter pour des lampes infrarouges, car il s'agit des lampes les plus efficaces pour ce type d'applications.


Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	H45 [h45]
Durée de vie nominale	5'000 h
Durée de vie nominale (heures)	5'000 h
Type de lampe	Incandescent
Données techniques de l'éclairage	
Désignation de la couleur	R
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	175 W
Tension (nom.)	240 V
Tension (nom.)	240 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Rouge
Matériaux des lampes	Verre trempé
Forme de la lampe	PAR38
Données du produit	
Nom du produit de la commande	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12
Nom de produit complet	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12
Code EOC	871150012898015
Code de commande	12898015
Code 12NC	923801445507
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500128980

Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900207323

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

