



Focusline Microprojection

7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GY6.35
Gebruiksstand	S90 [Staand $\pm 90^\circ$ of lampvoet omlaag (BDH)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 hr
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3450 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	100 W
Spanning (nom.)	12 V
Spanning (nom.)	12 V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
Volledige productnaam	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
Full EOC	871150040981250
Bestelcode	8711500409812
Materiaalnr. (12NC)	923870017103
Lokale code	7023
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500409812
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8711500423269

Maatschets



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7023 100W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20 mm	44 mm
GY6.35 12V		mm	mm	mm		mm		
1CT/10X10F								

