



# Halogen non-reflector

## 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Kvartshalogenbrännare för lågspänning


### Produktdata

Allmän information	
Socket	GY6.35 [ GY6.35]
Philips-kod	7023
ANSI-kod	FCR
LIF-kod	A1/215
Driftposition	S90 [ Stående +/- 90gr -BaseDownHor (BDH)]
Användningsområde	Projektion
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	50 h
Ljusteknik	
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3600 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3450 K
Färgåtergivningindex (nom)	100
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	100 W
Spänning (nom)	12 V
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	UV-öppet kvartsglas

Glödträdens form	Flat
Glödträdens mått B×H	4.2x2.3
Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	900 °C
Pinch-temperatur (max)	400 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150040981250
Beställningsproduktnamn	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
EAN/UPC – Produkt	8711500409812
Beställningsnummer	40981250
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	100
Materialnummer (12NC)	923870017103
Nettovikt (stycke)	0,003 kg

## Halogen non-reflector

### Måttskiss



#### Product

7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

7023 100W GY6.35 12V

