



Halogen non-reflector

7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F

Kvartshalogenbrännare för lågspänning


Produktdata

Allmän information	
Socket	G6.35 [G6.35]
Philips-kod	7027
ANSI-kod	BRL-BCD
LIF-kod	A1/220
Driftposition	S90 [Stående +/- 90gr -BaseDownHor (BDH)]
Användningsområde	Projektion
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	50 h
Ljusteknik	
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1600 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3350 K
Färgåtergivningindex (nom)	100
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	50 W
Spänning (nom)	12 V
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	UV-öppet kvartsglas

Glödträdens form	Flat
Glödträdens mått B×H	3.3×1.6
Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	900 °C
Pinch-temperatur (max)	400 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150040982950
Beställningsproduktnamn	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
EAN/UPC – Produkt	8711500409829
Beställningsnummer	40982950
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	100
Materialnummer (12NC)	923870217103
Nettovikt (stycke)	0,002 kg

Halogen non-reflector

Måttskiss



Product

7027 50W G6.35 12V ICT/10X10F

7027 50W G6.35 12V

