



Halogen spezial

7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G6.35
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	50 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3450 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	150 W
Spannung (Nom)	24 V
Spannung (Nom)	24 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen

Produktdaten	
Bestell-Produktname	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Gesamtbezeichnung des Produkts	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Gesamt-Produktcode	871150040983650
Bestellcode	40983650
Material-Nr. (12NC)	923870520503
Lokaler Bestellcode	7158
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500409836
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500423122

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7158 150W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
G6.35 24V			mm	mm				
1CT/10X10F								

