

Focusline Microprojection

6550 150W G6.35 15V 1CT/10X10F

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G6.35 [G6.35]
Gebruiksstand	S90 [Staand ±90° of lampvoet omlaag (BDH)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 hr

Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3450 K
Kleurweergave-index (CRI)	100

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	150 W
Spanning (nom.)	15 V
Spanning (nom.)	15 V


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	6550 150W G6.35 15V 1CT/10X10F
Volledige productnaam	6550 150W G6.35 15V 1CT/10X10F
Full EOC	871150040984350
Bestelcode	40984350
Materiaalnr. (12NC)	923870618503
Lokale code	6550
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500409843
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8711500423184

Wijziging van gegevens voorbehouden

Focusline Microprojection

Maatschets



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
6550 150W G6.35 15V 1CT/10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	44 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.