



Filament Plat monoculot

6605 10W G4 6V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Données du produit

Informations générales	
Culot	G4
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	2 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	150 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100


Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	10 W
Tension (nom.)	6 V
Tension (nom.)	6 V

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Données du produit	
Nom du produit de la commande	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F
Nom de produit complet	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F
Code EOC	871150041009250
Code de commande	41009250
Code 12NC	923873910103
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500410092
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500423320

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (max)	C (max)
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

