



Filament Plat monoculot

7387 10W G4 6V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension


Données du produit

Informations générales	
Culot	G4
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	100 h
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	200 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	10 W
Tension (nom.)	6 V
Tension (nom.)	6 V

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV
Données du produit	
Nom du produit de la commande	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
Nom de produit complet	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
Code EOC	871150041027650
Code de commande	41027650
Code 12NC	923874510103
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500410276
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500423313

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7387 10W G4 6V ICT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

