



# Focusline Microprojection

7387 10W G4 6V 1CT/10X10F

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

## Product gegevens

| Algemene informatie                   |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lampvoet                              | G4                                                   |
| Gebruiksstand                         | S90 [Staand $\pm 90^\circ$ of lampvoet omlaag (BDH)] |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)      | 100 hr                                               |
| Gegevens lichttechniek                |                                                      |
| Lichtstroom                           | 200 lm                                               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)  | 3200 K                                               |
| Kleurweergave-index (CRI)             | 100                                                  |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |                                                      |
| Energieverbruik                       | 10 W                                                 |
| Spanning (nom.)                       | 6 V                                                  |
| Spanning (nom.)                       | 6 V                                                  |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                                      |
| Lampmateriaal                         | Kwarts-UV Open                                       |

| Productgegevens                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F |
| Volledige productnaam            | 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F |
| Full EOC                         | 871150041027650           |
| Bestelcode                       | 8711500410276             |
| Materiaalnr. (12NC)              | 923874510103              |
| Lokale code                      | 7387                      |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                         |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500410276             |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 100                       |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500423313             |

Maatschets



| Product                   | D (max) | L (max)  | C (max) |
|---------------------------|---------|----------|---------|
| 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F | 9,5 mm  | 19,75 mm | 31 mm   |

