



Halogen spezial

7388 20W G4 6V 1CT/10X10F

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G4
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	100 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	460 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	20 W
Spannung (Nom)	6 V
Spannung (Nom)	6 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen

Produktdaten	
Bestell-Produktname	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
Gesamtbezeichnung des Produkts	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
Gesamt-Produktcode	871150040986750
Bestellcode	40986750
Material-Nr. (12NC)	923874610103
Lokaler Bestellcode	7388
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500409867
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500423306

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

